

Garant**Nasadna čeljust, standardna, za tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361124 100
GTIN	4045197849045
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljeni i brušeni.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140 – 361149.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

Visina čeljusti h	40 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent0
Duljina l ₁	12 mm
Visina h ₁	20 mm
Duljina čeljusti l	60 mm
Širina čeljusti b	100 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

