

Garant**Nasadna čeljust za okrenute stezne module kruta, za tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361126 100
GTIN	4045197849076
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljen i brušen.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140 – 361150.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Obavezno pri steznim modulima zakrenutim za 180°.

Tehnički opis

Širina čeljusti b	100 mm
Visina h ₁	20 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent0
Duljina čeljusti l	60 mm
Visina čeljusti h	40 mm
Duljina l ₁	43,5 mm

Vrsta proizvoda

Stezna čeljust