

**Garant****Nasadna čeljust okretna, za tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361127 100
GTIN	4045197849083
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

S prevlakom, kaljen i brušen.

**Upotreba:**

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140 – 361149.

**Odgovara:**

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Napomena:**

Preporuka montaže na **fiksni stezni modul**.

Odgovarajuća protučeljust br. 361125.

**Tehnički opis**

odgovaraju kodu boja	Xpent0
Duljina čeljusti l	60 mm
Kut klatna	15 stupanj
Širina čeljusti b	100 mm
Visina h <sub>1</sub>	20 mm

Visina čeljusti h	40 mm
Duljina l <sub>1</sub>	12 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust