

Garant**Prednja čeljust, glatka 3/5, za tip: 63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361143 63
GTIN	4045197849205
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:****3 mm dosjedna ploha.**

Prvi stupanj stezanja s visinom od 3 mm. Drugi stupanj stezanja s visinom od 5 mm.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Odgovara: 360405 125MX i 360405 125LX.

Prednost:

Okretanjem čeljusti postaje dostupan drugi stupanj stezanja.

Odgovara:

Osnovne čeljusti br. 361124 – 361127, br. 361133 i br. 361135

Stupnjevane čeljusti br. 361295 – 361296.

Tehnički opis

Duljina l_1	9 mm
Duljina čeljusti I	12 mm
Duljina l_2	9 mm
visina h_2	15 mm
Visina h_1	17 mm

Visina čeljusti h	20 mm
Širina čeljusti b	63 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent0
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust