

**Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom, širina čeljusti A: 125mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 363550 125 |
| GTIN | 4045197313584 |
| Razred artikla | 38F |

Opis**Izvedba:**

· Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.

Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).

S vodoravno **brušenom prizmom**.

Funkcija:

Potezni sustav – pokretnu čeljust se povlači prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama**.

Točnost:

Unutar **0,003 mm** / 100 mm (sistemska točnost).

Dio isporuke:

Uključena ručica.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------|
| Težina | 14,5 kg |
| Ukupna duljina a | 300 mm |
| maksimalni područje stezanja b | 160 mm |
| Širina čeljusti A | 125 mm |
| Visina čeljusti C | 43 mm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Ukupna širina B | 125 mm |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni škripac |