

**Mitutoyo****Digitalno pomično mjerilo IP67 Solar, Mjerno područje: 150 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412655 150
GTIN	4946368532899
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Elektroničko pomično mjerilo s elektronikom Absolut i velikim, dobro čitljivim zaslonom. Neosjetljiv na vodu, ulja i prašinu. Zahvaljujući neznatnoj potrošnji energije 18000 h neprekidnog rada s jednom baterijom (vel. 300: 5000 h). Uređaj se automatski pali pri uzimanju u ruku, a ako se ne koristi dulje od 20 minuta automatski se isključuje. Sa solarnim ćelijama, bez baterije; potrebna je mala jakost svjetlosti (od 60 Luksa nadalje).

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Pakiranje: stabilna kutija

Standard: DIN 862

Dubinomjer: plosnat

IP-klasa zaštite: IP 67

Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Kalibriranje: A1

Očitavanje: 0,01 mm

Granica odstupanja: 0,03 mm

Duljina kraka: 40 mm

**Tehnički opis**

Postojeći dubinomjer	da
Automatsko isključivanje	da
Dubinomjer	plosnat

Solarne ćelije	da
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	40 mm
Standard	DIN 862
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	solarno napajanje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Standardni pomični mjerač

## Usluge

Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maksimalno mjerno područje 200 mm	011030 200
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkkS kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maksimalno mjerno područje 200 mm	011050 200

## Pribor

Držač dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
---------------------------------------	--------