

**Pomično mjerilo sa satom, tip: 150/01****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mat kromirana skala. Sa zaštitom od udaraca i zaštićenom ozubljenom letvom. Precizni sat s okretnim brojčanikom i zaustavnim vijkom. Očitavanje vrijednosti 1 mm na letvici, 1/100 mm na mjernom satu.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Okretaj kazaljke	1 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Duljina kraka	40 mm
Očitavanje (okretna skala)	0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 4,8×1,7
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija

Tablica s navojima	Tablica pomičnih mjerila
Vrsta proizvoda	Pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200