

Mahr**Digitalno pomično mjerilo s izlazom podataka, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412729 150
GTIN	4059192002145
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepane.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnički opis

Očitavanje	mm / inča
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Kalibriranje	A1
Visina znakova na LCD ekranu	8,5 mm
Standard	ISO 13385
Trajanje rada	oko 3 godine
Postojeći dubinomjer	da
Duljina kraka	40 mm

Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Priključni kabelexsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Priključni kabelexsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelexsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965