

**Mitutoyo****Digitalno pomično mjerilo s AOS sustavom, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412632 200
GTIN	4946368667737
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm. Elektromagnetski mjerni sustav **AOS (Advanced Onsite Sensor)** pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.

- **Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.**
- **Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.**

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

**Tehnički opis**

Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Kalibriranje	A1
Trajanje rada	20000 h
Duljina kraka	50 mm
Postojeći dubinomjer	da
Visina znakova na LCD ekranu	9 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Držač dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
Poklopac za bateriju tip B	412239 B