

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo s izlazom podataka, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 412729 200    |
| GTIN           | 4059192002169 |
| Razred artikla | 43A           |

**Opis****Izvedba:**

Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepane.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnički opis**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Očitavanje                   | mm / inča     |
| Postojeći dubinomjer         | da            |
| Dubinomjer                   | kutno 3,7×1,3 |
| Standard                     | ISO 13385     |
| Kalibriranje                 | A1            |
| Duljina kraka                | 50 mm         |
| Trajanje rada                | oko 3 godine  |
| Visina znakova na LCD ekranu | 8,5 mm        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Očitavanje                                 | 0,01 mm                     |
| Očitavanje                                 | 0,0005 col                  |
| Mjerno područje                            | 0 - 200 mm                  |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti            | MAHR Reference-Lock sustav  |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032               |
| Broj sadržanih baterija                    | 1                           |
| Opskrba energijom                          | na bateriju                 |
| Odstupanje mjerenja E MPE                  | ±0,03 mm                    |
| Prihvat                                    | RS232C sučelje              |
| Prihvat                                    | USB-sučelje                 |
| Prihvat                                    | Digimatic sučelje           |
| Mjerna tehnika                             | digitalno                   |
| Materijal                                  | Plemeniti čelik, INOX       |
| sve dijelove                               | kaljeno                     |
| Pakiranje                                  | stabilna kutija             |
| Vrsta proizvoda                            | Univerzalno pomično mjerilo |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021010 200 |
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm       | 021000 200 |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip                | 498965        |
| Odašiljač tip S4E                                      | 498966 S4E    |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
| Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2  | 498940 USB2   |
| Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2    | 498940 D2     |

|   |           |
|---|-----------|
| Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2 | 498940 R2 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip        | 498975    |