



Par lisnatih opruga, za širinu čeljusti: 125mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 362600 125 |
| GTIN | 4250364400343 |
| Razred artikla | 34A |

Opis

Upotreba:

Dodatne čeljusti mnogostruko proširuju mogućnosti uporabe. Hidrauličke kompenzirajuće čeljusti za višestruko stezanje okruglog materijala ili za stezanje izradaka s površinskim odstupanjem na upit.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Br. 362010.

ALLMATIC br. 362250 – 362300 te s osnovnim čeljustima br. 361500 – 361520 odgovara za verziju NC8. Adapter čeljust br. 361600, 361620 odgovaraju i za sve NC verzije.

Napomena:

Pričvrсни vijci naručuju se zasebno br. 362621 M10×23.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-----------|
| za širinu čeljusti | 125 mm |
| odgovaraju kodu boja | HiPo |
| odgovaraju kodu boja | LC |
| odgovaraju kodu boja | TC |
| odgovaraju kodu boja | HD-HOLEX |
| odgovaraju kodu boja | LC-GARANT |

| | |
|----------------------|-------------------|
| odgovaraju kodu boja | HD-Allmatic |
| odgovaraju kodu boja | Basic |
| odgovaraju kodu boja | LCV125G |
| odgovaraju kodu boja | NC8 |
| odgovaraju kodu boja | Titan2/TitanSense |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |