

Mitutoyo

Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS s okruglim dubinomjerom i izlazom podataka, mjerno područje: 150mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 412671 150 |
| GTIN | 4946368667904 |
| Razred artikla | 44A |

Opis

Izvedba:

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav **AOS (Advanced Onsite Sensor)** pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.

- **Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.**
- **Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.**

S kotačićem.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 i art. 497100 s podatkovnom tipkom za prijenos izmjerenih vrijednosti.

Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-----------|
| Standard | ISO 13385 |
| Trajanje rada | 20000 h |
| Duljina kraka | 40 mm |
| Visina znakova na LCD ekranu | 9 mm |
| Dubinomjer | Ø 1,9 |
| Kalibriranje | A1 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Pogonski kotačići | da |
| Postojeći dubinomjer | da |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Mjerno područje | 0 - 150 mm |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm |
| Prihvat | Digimatic sučelje |
| Prihvat | USB-sučelje |
| Mjerni postupak mjernog uređaja | elektromagnetski induktivni postupak |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |

Usluge

| | |
|--|------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021000 200 |
| DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021010 200 |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip | 498975 |
| Odašiljač tip S1 | 498966 S1 |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip | 498965 |
| Sučelje tipkovniceUSB tip D2 | 498963 D2 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Priključni kabel tip D2 | 497080 D2 |
| Držač dubinomjera, metal s 2 vijka M2 | 412120 |
| Priključni kabel tip USB2 | 497080 USB2 |
| Priključni kabl Data tipkom tip USB2 | 497100 USB2 |
| Priključni kabel tip D1 | 497080 D1 |
| Priključni kabl Data tipkom tip D2 | 497100 D2 |
| Priključni kabl Data tipkom tip D1 | 497100 D1 |
| Poklopac za bateriju tip B | 412239 B |