

**Garant****Pločasto glodalo s navojem širina  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D: 50$ mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218540 50
GTIN	4045197848697
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Napomena:**

Može se nabaviti pločasto glodalo do  $\varnothing D = 200$  mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ reza $D_c$	50 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	35 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	2
Prihvatni navoj M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	14 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Duljina vijenca L <sub>1</sub>	15 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Širina a <sub>p</sub>	4 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1102
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219948