

**Garant****Pločasto glodalo s navojem širina ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218542 80
GTIN	4045197849991
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Napomena:**

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	35 mm
Ø reza $D_c$	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Prihvatni navoj M	M16
Ø $D_2$	29 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm

učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	5
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	22,5 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	10
Širina $a_p$	5 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2