

**Garant****Pločasto glodalo s navojem širina  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218544 63
GTIN	4045197850010
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Napomena:**

Može se nabaviti pločasto glodalo do  $\varnothing D = 200$  mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	14 mm
Prihvatni navoj M	M16
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	3
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
$\varnothing$ reza $D_c$	63 mm

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Širina a <sub>p</sub>	6 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1203
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219950
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP