

Garant**Pločasto glodalo s navojem širina $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218544 80
GTIN	4045197850027
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do $\varnothing D = 200$ mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP15**.

Tehnički opis

\varnothing reza D_c	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
Prihvatni navoj M	M16
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Širina a_p	6 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1203
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219950
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2