

**Pomično mjerilo sa satom, tip: 150/02****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Mat kromirana skala. Sa zaštitom od udaraca i zaštićenom ozubljenom letvom. Precizni sat s okretnim brojčanikom i zaustavnim vijkom.

Osobito uski dubinomjer. Očitavanje vrijednosti 1 mm na letvici, 2/100 mm na mjernom satu.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Okretaj kazaljke	2 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Očitavanje (okretna skala)	0,02 mm
Duljina kraka	40 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,6x1,7
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200