

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo s velikim zaslonom i okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412716 150
GTIN	4059192002084
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 11 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepene. S okruglim dubinomjerom.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Postojeći dubinomjer	da
Dubinomjer	Ø 1,6
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Trajanje rada	oko 3 godine
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inča
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	40 mm
Očitavanje	0,01 mm

Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------