

Garant**Glodača glava za skošenja 60°, Weldon drška, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216552 5
GTIN	4045197851734
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.**Tehnički opis**

Ukupna duljina L_{ukupno}	70 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	16 mm
\varnothing drške D_s h6	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260982 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L_1	20 mm
Broj oštrica Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja naprijed	60 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Stezni vijak Tip 1	219795 1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP