

Garant**Glodača glava za skošenja 60°, Weldon drška, tip: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216552 16
GTIN	4045197851741
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.**Tehnički opis**

Duljina izboja L_1	35 mm
\varnothing drške D_s h6	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$	26 mm
$\varnothing D$	15,8 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260982 HB725-1
Ukupna duljina L_{ukupno}	90 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja naprijed	60 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Stezni vijak Tip 1	219795 1