

**Garant**
**Glodača glava za skošenja 60°, Weldon drška, tip: 20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216552 20
GTIN	4045197851758
Razred artikla	210

**Opis**
**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Duljina izboja $L_1$	39 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
minimalni dodirni Ø $D_{max}$	35 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja naprijed	60 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni  
moment 3,0 Nm

211750 3,0

Stezni vijak

219844