

**3M****Dijamantna brusna ploča u kožnoj futroli, kratka ozn. sredstva za brušenje / granulacija  $\mu\text{m}$ : D25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	559150 D25
GTIN	2050001661470
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

**Ravnomjerno prevučena dijamantom, vezano slojem nikla. Praktički neograničen vijek trajanja!**

**Upotreba:**

**Za oštrenje i brušenje** alata za obradu metala i drva. Podoban za čelik, HSS i tvrdi metal. Za male ili šiljate alate koristite površine bez rupica. **Nije prikladno za turpijanje.**

**3M kvaliteta, malo manja debljina dijamantnog sloja.** Za fine površine i za fino brušenje.

**Napomena:**

**Ne sušiti, nego koristiti s vodom odnosno petrolejom.**

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	fino
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Duljina	100 mm
širina	25 mm
Visina	7 mm
Pakiranje	Kožni etui
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		