



## Dijamantna turpija, 150 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 11



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529650 11
GTIN	4007220017036
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Oblik sličan br. 528050, ali na oba kraja prevučeno dijamentnim prahom s jednolikom granulacijom.

#### Upotreba:

Za preciznu naknadnu obradu alata za oblikovanje od **kaljenog čelika** ili **tvrdog metala**. Turpijati s **malim** pritiskom.

### Tehnički opis

Presjek s prevlakom	3,2x2 mm
Opis oblika	Turpija ptičji jezik, ravna
Duljina prevlake	25 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
Ukupna duljina	150 mm
Vrsta proizvoda	Žljebasta turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		

Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
Tvrđi metal (HM)	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima