HOLEX

# Brusna ploča „2 u 1“, ⌀ ploče×širina ploče: 178X8mm

## Podaci za narudžbu

| | |
|---|---|
| Broj narudžbe | 560500 178X8 |
| GTIN | 4045197157430 |
| Razred artikla | 52M |

## Opis

**Izvedba:**

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Gruborezna ploča za **čelik i INOX** s **dugim vijekom trajanja** i velikim volumenima odvajanja.
**Specifikacija: A30Q-BF.**

## Tehnički opis

| | |
|---|---|
| ⌀ bušenja | 22,23 mm |
| maksimalan broj okretaja | 8500 $min^{-1}$ |
| Širina vodilice | 8 mm |
| ⌀ ploče | 178 mm |

| | |
|---|---|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Specifikacija | A30Q-BF |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj |
| optimalno za materijal | INOX |
| optimalno za materijal | čelik |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |

## Podaci korisnika

| | Prikladno za | $V_c$ | ISO kod |
|---|---|---|---|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |