

Garant**Brusna ploča Univerzalno, Ø pločexširina ploče: 125X7mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560010 125X7
GTIN	4045197480743
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Za **univerzalnu primjenu** na **INOX-u, čeliku** i **lijevu**.

Specifikacija:
28-A30R-BFX.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹

Ø ploče	125 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A30R-BF
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho

prikladno