



Brusna ploča PREMIUM***, Ø pločexširina ploče: 178X7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560405 178X7
GTIN	9003175760503
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Posebni tip za obradu **NE metala**, poput aluminija, mjeda, bronce itd.

Specifikacija: A36L-BFX.

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Ø ploče	178 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	Aluminij
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		