



## Brusna ploča PREMIUM\*\*\*, Ø pločexširina ploče: 230X7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560405 230X7
GTIN	9003170054164
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

**Posebni tip** za obradu **NE metala**, poput aluminija, mjeda, bronce itd.

**Specifikacija: A36L-BFX.**

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

### Tehnički opis

Širina vodilice	7 mm
maksimalan broj okretaja	6600 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	230 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	Aluminij
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		