



Brusna ploča PREMIUM*** „2 u 1“, Ø pločexširina ploče: 150X7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560110 150X7
GTIN	9003170020374
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Agresivna gruborezna brusna ploča (mali stupanj tvrdoće Q) za **univerzalnu primjenu na INOX-u i čeliku** s velikom volumenima odvajanja i dugim vijekom trajanja.

Visokoučinkovita izvedba za velike volumene odvajanja **sa značajno produljenim vijekom trajanja**. Precizno oblikovana zaobljenja na rubovima omogućava ugodan početak rada. Izbjegnuta mogućnost ukapanja u materijal. **Specifikacija: A24Q-BFX.**

Tehnički opis

Širina vodilice	7 mm
Ø bušenja	22,23 mm

maksimalan broj okretaja	10200 min ⁻¹
Ø ploče	150 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A24Q-BFX
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

