



## Brusna ploča SG-INOX, Ø pločexširina ploče: 178X7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560420 178X7
GTIN	4007220470398
Razred artikla	55S

### Opis

#### Izvedba:

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Mekana gruborezna brusna ploča (tvrdoća N) **linije učinkovitosti SG za INOX** s velikim volumenima odrezivanja i dugim vijekom trajanja.

**Specifikacija: A30N-SG-INOX.**

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
Ø ploče	178 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A30N-SG-INOX
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		