

Dijamantna brusna ploča u kožnoj futroli, kratka ozn. sredstva za brušenje / granulacija μm : D25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	559100 D25
GTIN	2050001025418
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Ravnomjerno prevučena dijamantom, vezano slojem nikla. **Praktički neograničen vijek trajanja!**

Upotreba:

Za oštrenje i brušenje alata za obradu metala i drva. Podoban za čelik, HSS i tvrdi metal. Za male ili šiljate alate koristite površine bez rupica. **Nije prikladno za turpisanje.**

Prikladna veličina; za brušenje rubova kod oštih HM oštrica. Za fine površine i za fino brušenje.

Napomena:

Ne sušiti, nego koristiti s vodom odnosno petrolejom.

Tehnički opis

Stupanj finoće	fino
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Duljina	115 mm
širina	25 mm
Visina	3 mm
Pakiranje	Kožni etui
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		