



Dijamantna turpija, 150 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 529650 5 |
| GTIN | 4007220017128 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Oblik sličan br. 528050, ali na oba kraja prevučeno dijamantnim prahom s jednolikom granulacijom.

Upotreba:

Za preciznu naknadnu obradu alata za oblikovanje od **kaljenog čelika** ili **tvrdog metala**. Turpijati s **malim** pritiskom.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Opis oblika | Četverokutni |
| Presjek s prevlakom | 2,5×2,5 mm |
| Duljina prevlake | 25 mm |
| Sredstvo za brušenje | Dijamant |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Granulacija | D126 |
| Ukupna duljina | 150 mm |
| Vrsta proizvoda | Žljebasta turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Čelik < 55 HRC | prikladno |
| Čelik < 60 HRC | prikladno |
| Čelik < 67 HRC | prikladno |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno |
| INOX | prikladno |
| Ti | prikladno |
| GG(G) | prikladno |
| Plastika, GFK | prikladno |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima |