

Garant

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin, granulacija dijamantne paste za brušenje: 7µm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552330 7
GTIN	4045197283832
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Dijamantna pasta bez silikona u praktičnoj tubi za doziranje.

Prirodno dijamantno zrno visoke koncentracije u 5g injekcije za postizanje ravnomjerne kvalitete površine obratka.

Upotreba:

Spoj koji se može miješati **s alkoholom i vodom u bilo kojem omjeru** brine za optimalan brusni film. Lagano, ekološko čišćenje alata i obratka vodom.

Za radove poliranja na **kaljenom čeliku, tvrdom metalu, keramici i kompozitnim materijalima**.

Tehnički opis

Stupanj finoće	precizno
Granulacija dijamantne paste za brušenje	7 µm
Sadržaj	5 g
Šifra boje	crvena
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Pasta za brušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	1-3 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	1-3 m/s	H
Tvrđi metal (HM)	prikladno	1-3 m/s	
INOX	prikladno	1-3 m/s	
Ti	prikladno	1-3 m/s	
Plastika, GFK	prikladno	1-3 m/s	
Kamen	prikladno	1-3 m/s	
suho	prikladno		

Pribor

Razrjeđivač za Diamant pastu za brušenje sadržaj 125 ml

552400 125