

## Granični kontrolni trn A-ZC 6-13, Ø nazivne mjere: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484020 14
GTIN	4045197211354
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi za ISO **položaja polja tolerancije A – ZC u stupnjevima osnovne tolerancije 6 – 13.**

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**
- **Navedite željeni razred tolerancije. Kod narudžbe navesti položaj polja tolerancije (A – ZC) i osnovnu razinu tolerancije (6– 13), npr. br. 484020 10F10.**

### Tehnički opis

Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K

Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Y
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	CD
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Kvaliteta	9
Kvaliteta	8
Kvaliteta	11

Kvaliteta	12
Kvaliteta	7
Kvaliteta	13
Kvaliteta	10
Kvaliteta	6
Nazivna mjera	14 mm
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Kalibriranje	M2
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

## Usluge

KalibriranjeGračnični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
DAkS kalibriranjeGračnični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60