

**Garant****VHM svrdlo za aramid, bez prevlake, Ø DC h6: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121230 12
GTIN	4045197472083
Razred artikla	11Y

**Opis****Izvedba:**

**Specijalna geometrija** za sigurno bušenje aramidnih plastičnih materijala (poliaramida) i aramidnih vlakana kao i termoplasta te duroplasta.

**Napomena:**

Duljina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija drške	h6
Posmak f u AFK-u	0,1 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	50 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Ukupna duljina L	102 mm
Standard	Norma proizvođača
preporučena maksimalna dubina bušenja L <sub>2</sub>	32 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
izvedba	4×D

Drška	Cilindrična drška s h6
Primjena bušilice	za aramid
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
PE-HD	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	N
PEEK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
PF 31	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
AFK aramid	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		