

## Granični kontrolni trn A-ZC 6-13, Ø nazivne mjere: 16mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 484020 16     |
| GTIN           | 4045197211378 |
| Razred artikla | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi za ISO **položaja polja tolerancije A – ZC u stupnjevima osnovne tolerancije 6 – 13.**

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**
- **Navedite željeni razred tolerancije. Kod narudžbe navesti položaj polja tolerancije (A – ZC) i osnovnu razinu tolerancije (6– 13), npr. br. 484020 10F10.**

### Tehnički opis

|                   |   |
|-------------------|---|
| Polje tolerancije | A |
| Polje tolerancije | G |
| Polje tolerancije | H |
| Polje tolerancije | J |
| Polje tolerancije | K |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Polje tolerancije | M                 |
| Polje tolerancije | N                 |
| Polje tolerancije | P                 |
| Polje tolerancije | R                 |
| Polje tolerancije | S                 |
| Polje tolerancije | B                 |
| Polje tolerancije | T                 |
| Polje tolerancije | U                 |
| Polje tolerancije | V                 |
| Polje tolerancije | X                 |
| Polje tolerancije | Y                 |
| Polje tolerancije | Z                 |
| Polje tolerancije | ZA                |
| Polje tolerancije | ZB                |
| Polje tolerancije | ZC                |
| Polje tolerancije | C                 |
| Polje tolerancije | D                 |
| Polje tolerancije | E                 |
| Polje tolerancije | F                 |
| Polje tolerancije | JS                |
| Polje tolerancije | FG                |
| Polje tolerancije | EF                |
| Polje tolerancije | CD                |
| Standard          | DIN 7164          |
| Standard          | DIN 2245-1        |
| Standard          | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvaliteta         | 8                 |
| Kvaliteta         | 12                |
| Kvaliteta         | 11                |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kvaliteta       | 9                  |
| Kvaliteta       | 13                 |
| Kvaliteta       | 7                  |
| Kvaliteta       | 6                  |
| Kvaliteta       | 10                 |
| Nazivna mjera   | 16 mm              |
| Vrsta šablone   | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone   | Kontrolnik (loš)   |
| Kalibriranje    | M2                 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn      |

## Usluge

|  |           |
|--|-----------|
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 20 mm       | 028300 20 |
| DAkKS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |