

**Garant****CBN-brusni čep galvanski B126, CBN, Ø glave: 4mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 552650 4      |
| GTIN           | 4045197157232 |
| Razred artikla | 51E           |

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni čepovi s **CBN prevlakom**. Vrlo prikladni za narezivanje i s dugim vijekom trajanja zahvaljujući **galvaniziranim spojevima nikla**.

**Upotreba:**

Za ručnu primjenu, primjenu na industrijskim robotima ili unutarnjim zaobljenim i CNC brusilicama za **fino brušenje** provrta, promjera, kontura te **skidanje srha i izradu skošenja**. Za **sve kaljene, lakirane i visokolegirane čelike**.

**Preporučene obodne brzine:** CBN u suhom stanju 15-25 m/s, CBN u mokrom stanju 20-40 m/s.

**Napomena:**

Dijamantne brusne ploče naći ćete od br. 559000; dijamantne turpije od br. 529150.

**Tehnički opis**

|                |       |
|----------------|-------|
| Opis oblika    | Kugla |
| Ø glave        | 4 mm  |
| Ukupna duljina | 45 mm |
| Ø drške        | 3 mm  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Duljina glave                  | 4 mm         |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | CBN          |
| Vrsta proizvoda                | Brusni zatik |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 20-30 m/s      | P       |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          | 20-30 m/s      | H       |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          | 20-30 m/s      | H       |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          | 20-30 m/s      | H       |
| INOX                           | prikladno                          | 20-30 m/s      |         |
| Ti                             | prikladno                          | 20-30 m/s      |         |
| GG(G)                          | prikladno                          | 20-30 m/s      | K       |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |