



## Rezna ploča PREMIUM\*\*\*, Ø ploče: 115mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563250 115
GTIN	9003176370718
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Tvrda, visoko učinkovita rezna ploča, posebno namijenjena za čelične limove, profile i cijevi s maksimalnim vijekom trajanja.

Nije prikladna za INOX (udio Fe, S i Cl > 0,1%).

#### Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja  $v_c$ .

#### Specifikacija:

**A30S-BFXA.**

#### Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Oblik	42
Opis oblika	upuštena

Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	2,5 mm
Specifikacija	A30S-BFXA
Ø ploče	115 mm
za debljinu materijala	7,5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		