

**Rezna ploča PREMIUM\*\*\*, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563300 115
GTIN	9003170359375
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

**Posebni tip** visoke aksijalne stabilnosti i dugog vremena trajanja za rezanje **CrNi-čelika**; najbolji učinak i kod čelika.

**Upotreba:**

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja  $v_c$ .

**Specifikacija:****A30R-BFXA.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Širina vodilice	2 mm
Ø bušenja	22,23 mm

Opis oblika	gekröpft
Specifikacija	A30R-BFXA
Ø ploče	115 mm
za debljinu materijala	6 - 10 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		