

**Garant****Roto glodalo Z5 – fino, HM, tip: AS1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540400 AS1020
GTIN	4045197155382
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Kratka oznaka ozubljenja	Z5
Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Ø glave	10 mm
Oblik	AS1020
Ukupna duljina	60 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z5
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		