



Gruba brusna ploča Basic* „2 u 1“, Ø pločexširina ploče: 230X6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560600 230X6
GTIN	9003172228655
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Univerzalne gruborezne brusne ploče za brušenje površina i bridova od **nehrđajućeg čelika i čelika**.

Specifikacija: A30Q-BF.

Tehnički opis

Širina vodilice	6 mm
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	230 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A30-BF
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj

optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		