


Garant**CCMT 09T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje