

Garant
TCMT 16T308, Vrsta: HB7020


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7020 Vrsta: HB7020
 Lomač odvojenih čestica: SS
 Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje