

**CCMT 060202 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 060202 Wiper CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: WP

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 450 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 450 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	CA510
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Lomač odvojenih čestica	WP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje