

**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	WP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje