

**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260094 CA510
GTIN	4960664753116
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 060204 Wiper CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: WP

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	CA510
Lomač odvojenih čestica	WP

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje