

**CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260099 PV720 |
| GTIN | 4960664753727 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dubina reza a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Glavna primjena | P |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Lomač odvojenih čestica | WP |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 270 m/min |
| Vrsta | PV720 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | Cermet |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |