

**CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260099 CA515 |
| GTIN | 4960664753222 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CCMT 09T304 Wiper CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: WP

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 380 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Vrsta | CA515 |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Glavna primjena | P |
| Lomač odvojenih čestica | WP |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 110 - 380 m/min |
| Kutni radijus | 0,4 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |