

**CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	WP
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje