

**CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 Wiper CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: WP

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WP
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA510
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje