

**CCMT 09T308 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 Wiper CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: WP

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 380 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 380 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WP

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje